

NEW

ペンスキーマルテンス密閉式自動引火点試験器 apm-100

前モデルの機能を継承しつつ新しい機能が追加され、さらに使いやすくなりました。

7型 LCD タッチパネル

数値や文字入力はキーボードが画面に表示されますので入力は簡単です。

簡易な操作

あらかじめ試験条件を設定しておくことで試験の際、登録されている試験規格を選択するだけなので操作は簡単です。試験毎に細かい条件設定は必要ありません。

予熱機能

常温で高粘度の試料などを試験するとき、試料を加熱し軟化させてから試料カップに入れ試験を開始すると昇温が安定しませんが、この機能を使うことで試料温度が十分安定してから開始となり、その後の昇温が安定する効果が期待できます。

データ管理

試験結果は 1,000 件保存できます。試験器画面上は 50 件の表示ですが USB に出力することで保存されている結果を確認することができます。

仕 様

準 拠 規 格	JIS K 2265-3, ISO 2719, ISO 15267, ASTM D93
測 定 範 囲	室温 ~ 370 °C
温 度 検 出	白金測温抵抗体
引 火 検 知	熱電対による温度検出
点 火 源	ガス炎または電熱コイル (切替可能)
表 示 器	静電容量式タッチパネル / 7型
測 定 モ ー ド	A法モード, B法モード, C法モード (ASTM), ISO15267モード, SPEモード, カスタムモード, CRMモード
外 部 出 力	USBポート x 2, Ethernet x 1
寸 法	230 x 470 x 400 mm (W x D x H)
重 量	約18 kg
電 源	AC100 V 900 VA (最大) 50 / 60 Hz

製品の外観及び仕様は、予告無く変更することがあります。予めご了承ください。

202304P



 田中科学機器製作株式会社

〒120-0005 東京都足立区綾瀬 7-10-3

本 社・営業部 03-3620-1711(代) FAX : 03-3620-1713
E-mail : tanaka@tanaka-sci.com URL : www.tanaka-sci.com