

エネルギー分散蛍光 X 線硫黄分析計

# rx-460SH

NEW

**ASTM D4294-03 に準拠**

**検出限界 15 mg/kg**

**ランニングコストを抑えた設計**



X 線装置の設置には下記の通り届出が必要になります。

- 中央省庁：装置設置の検査終了後 30 日以内に人事院へ
- 公立機関：工事開始の 30 日前までに各都道府県の人事委員会へ
- 民間機関：工事開始の 30 日前までに所轄の労働基準監督署へ

## 仕様

|      |                                            |      |                                   |
|------|--------------------------------------------|------|-----------------------------------|
| 準拠規格 | JIS K 2541-4、B 7995、ISO 8754、ASTM D4294-03 | 試料量  | 3 mL ~ 5 mL (必要量)                 |
| 測定試料 | 灯油、軽油、重油、原油等の石油製品                          | 外部出力 | RS-232C x 1                       |
| 測定範囲 | 15 mg/kg (LOD) ~ 6質量%                      | 寸法   | W 430 mm x D 410 mm x H 180 mm    |
| 自動校正 | 自動2点校正、自動多点(最大10点)校正                       | 重量   | 16.2 kg                           |
| 補正   | 自動C/H補正、自動温度補正、自動気圧補正                      | 電源   | AC 100 V ~ 240 V 50 / 60 Hz 100VA |

製品の外観及び仕様は、予告無く変更することがあります。  
予めご了承ください。

202509P



 **田中科学機器製作株式会社**

〒120-0005 東京都足立区綾瀬 7 - 10 - 3

本 社・営業部 03-3620-1711(代) FAX : 03-3620-1713  
E-mail : tanaka@tanaka-sci.com URL : www.tanaka-sci.com